

FICHE TECHNIQUE

Commandes en ligne : www.montlab.com

CARACTÉRISTIQUES

Un verre progressif digital adapté au profil du porteur.

Idéale pour les montures :

- Débasées **OU** Galbées (base 7 ou plus)
- Panto de 14° ou plus
- Vertex de 15mm ou plus **OU** Vertex de 8mm ou moins
- Add. : +0.50 à +4.00

MATÉRIAUX DISPONIBLES

Options	Indice	Couleurs
Clair	1.50	-
	1.56	-
	1.60*	-
	1.67*	-
	1.74	-
1.59 Poly*	-	-
Transitions®	1.50	Gris, Brun G15
	1.60*	Gris, Brun, G15
	1.67*	Gris, Brun, G15
	1.74	Gris, Brun
	1.59 Poly*	Gris
XTRActive®	1.50	Gris, Brun
	1.60*	Gris, Brun
	1.67*	Gris, Brun
	1.53 Trivex*	Gris
ActivMirror	1.50	Base: XtrActive Brun XtrActive Gris
	1.60*	Miroir: Or, Argent, Bleu, Mauve, Rouge, Bleu/Vert
	1.67*	
Vantage®	1.50	Gris
Polarisé	1.50	Gris, Brun, G15
	1.60*	Gris, Brun, G15
	1.67*	Gris, Brun, G15
	1.74	Brun
	1.59 Poly*	Gris Dégradé
Drive Wear®	1.50	Orange
Hardblue	1.50	-
	1.60*	-
	1.67*	-
	1.74	-
Hardblue	1.50	Gris
Transitions	1.60*	Gris
	1.67*	Gris


MESURES REQUISES

- PD loin, près (mono)
- Hauteur (centre pupille) minimum 15mm
- Angle panoramique
- Distance vertex
- Angle pantoscopique
- Dimensions de la monture

*Pour les montures de nylon ou percée, la garantie de bris ou éclat est valide uniquement lorsque ces matériaux sont utilisés.

SCHÉMA

à l'échelle



Longueurs de corridor (mm): 12, 14, 16, 18

